

ST VISTA COLUMN CONCEPT




SEE *THE* UNSEEN



SWAROVSKI
OPTIK

COLUMN CONCEPT




Reference picture: Axamer Lizum, Austria



Teil 1 - Säule: part 1 - column:

Diese Variante beinhaltet die Säule selbst nach Maß (1) bestehend aus einer Flansch (760-987), einem individuell zugeschnittenen Rohr, einer Rohrverjüngung (760-982) und einem Trittbrett inklusive Verstrebungen in verschweisster Ausführung.

This variant includes the column itself according to measure (1) consisting of one Flange (760-987), an custom-made tube, one tube rejuvenation (760-982) and a footboard including bracing together in welded execution.



Teil 2 - Verlängerung: part 2 - extension:

Diese Variante ist eine Verlängerung nach Maß (2) zu Teil 1 und besteht aus zwei Flansch (760-987) und einem individuell zugeschnittenen Rohr (760-988) in verschweisster Ausführung.

This variant is an extension to part 1 by measure (2) and consists of two flange (760-987) and a custom-made tube (760-988) together in welded execution.

A = Anbindung zum Gerät
Connection to the device

B = Schnittstelle zum Fundament
Interface to the foundation

Außendurchmesser = 88,9mm
Wandstärke = 5mm - 6mm
Material angepasst an die anliegenden Elemente

outer diameter = 88,9mm
thickness = 5mm - 6mm
Material adapted to the adjacent elements


* = Bei diesem Maß sind bei Bedarf die in der Region vorgeschriebenen Gesetze, Richtlinien und Normen betreffend der zulässigen Tritthöhe zu berücksichtigen.

* = If necessary, the laws, directives and standards concerning the permissible step height prescribed in the region must be taken into account.

Diese Zeichnung dient nur als Designvorschlag von Seiten der SWAROVSKI Optik. Genannte Teile, Dimensionen und Maße, Materialien können von den genannten Werten abweichen.

This drawing serves only as a design suggestion on the part of SWAROVSKI Optik. Named parts, measurements and dimensions, materials may deviate from the stated values.

		Tolerierung ISO 8015 Allgemeintoleranzen DIN ISO 1101 Oberflächeneigenschaften DIN EN ISO 1302 Werkstückkanten DIN ISO 13715		Artikelnummer / Version 760-0254 / 1	
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101 Oberflächeneigenschaften DIN EN ISO 1302 Werkstückkanten DIN ISO 13715		Status: warte auf Serienfreigabe nach RL-01013			
Masse [g] Vol. [mm³] Oberfl. [mm²]		Bemerkung		Benennung Säule inklusive Verlängerung	
SWAROVSKI OPTIK		Datum 10.07.2018 30.08.2018		Kurzzeichen 143/Klingens. 143/Klingens.	
Erstellt Freigabe Änderung		Datum 10.07.2018 30.08.2018		Kurzzeichen 143/Klingens. 143/Klingens.	
Änderungsmitt.		Material nach Spezifikation		Maßstab 1:10 Format: A3 Blatt 1 von 1	



Z (2 : 1)

Sichtfläche
visible surface

Gravur nach Vorlage
lasergraviert/mittig
3x120° (=360°)

Sichtfläche
aniling surface
Ra 0.8
Rz max 5

Dichtfläche
Ra 0.8
Rz max 5

Y (5 : 1)

R0.4

B-B

B R1

umlaufend
revolving

gleichmäßige Rillen
uniform grooving
Ra 1.2
Ra 0.6
Rz1max 6

Schrift E3 nach Z-201
Font E3 per Z-201

M 1:1

O-116 (O-123)

eoxiert
banodized

Schrift/Muster lasergraviert, Schwarzmarkieren
font/sample laserengraved, black marking

Für nicht eingetragene Maße gilt
3D Datensatz als theoretisch genaue Kontur
for not specified dimensions the 3D file is deemed to be the theoretical true contour

Form und Lagerdaten: DIN ISO 1101
Oberflächenbeschaffenheit DIN EN ISO 1302
Nennskizzen: DIN ISO 13715

Tolerierung ISO 80/IS
Allgemeintolerenzen ISO 2768-mS
Maße ≤ 0.5 mm ±0.1

Artenummer
760-444RF / 1b

Status: FF konform nach RL-019/13

Anschlussring

M-102

Maßstab 1:2 Blatt 1 von 1

SWAROVSKI OPTIK

CONTACT D-A-CH REGION



FLÖRL Ges.m.b.H.
Metallbau + Kunstschlosserei
Kugelanger 14
A-6060 Hall in Tirol

t. +43 (0) 5223 56 7 16

f. +43 (0) 5223 56 7 16-17

> office@floerl-metallbau.at





The world belongs to those who can see beauty.
Experience the moment. SEE THE UNSEEN.





SWAROVSKI
OPTIK